


品番：EA966DR-12BA

品名：M12xP1.75 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	1,570円(税抜) / 1,727円(税込)		
カタログ価格	1,570円(税抜) / 1,727円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

メーカー	THK	型番	BL12BDL
外形寸法	64.5(L)×29(D)×59.7(H)mm	ねじサイズ	M12×1.75(オス・メス)
ボール径	φ 19.05mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	26700N	降伏点強度	16400N
材質	ホルダ: 高強度亜鉛合金 ボール付きシャック: 軽浸炭炭素鋼球、 シャック部 S35Cクロメート処理 ブーツ: NBR系特殊合成ゴム	質量	148g

ボール付きシャック部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャック部: 右ねじ
ホルダ部雌ねじ: 左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま
ラジアル方向: 0.02~0.06mm
アキシャル方向: 0.3mm以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

