


品番：EA966DR-8A

品名：M 8xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/30 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

メーカー	THK	型番	BL8DL
外形寸法	45.5(L)×19(D)×38.6(H)mm	ねじサイズ	M8×1.25(オス・メス)
ボール径	φ 12.7mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	12500N	降伏点強度	6570N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャック:軽浸炭炭素鋼球、 シャック部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	49g

ボール付きシャック部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャック部:右ねじ
ホルダ部雌ねじ:左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま
ラジアル方向:0.02~0.06mm
アキシャル方向:0.3mm以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

