品番: EA966DR-8A

品名: M 8xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	940円(税抜)/ 1,034円(税込)				
カタログ価格	940円(税抜)/1,034円(税込)				
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/16 18:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1269ページ				









カタログ訂正

25/05/30 寸法図の値訂正 (誤)A:37.3mm B:13.75mm (正)A:36mm B:14mm (No.56 1115)

仕様

メーカー	THK	型番	BL8DL
外形寸法	45.5(L)×19(D)×38.6(H)mm	ねじサイズ	M8×1.25(オス・メス)
ボール径	φ12.7mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	12500N	降伏点強度	6570N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	49g

ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャンク部:右ねじ ホルダ部雌ねじ:左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま

ラジアル方向:0.02~0.06mm アキシアル方向:0.3mm以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.