品番: EA966DS-10BA

品名: M10xP1.5 ボールジョイント(右ねじ)



販売価格	1,170円 (税抜)/ 1,287円(税込)					
カタログ価格	1,170円(税抜)/1,287円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 21:47現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1269ページ					









仕様

メーカー	ТНК	型番	BL10BD
外形寸法	55.5(L)×25(D)×52.3(H)mm	ねじサイズ	M10×1.5(オス・メス)
ボール径	φ15.875mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	18300N	降伏点強度	11300N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	90g

ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャンク部:右ねじ ホルダ部雌ねじ:右ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま

ラジアル方向:0.02~0.06mm アキシアル方向:0.3mm以下

株式会社エスコ