品番: EA966DS-14BA

品名: M14xP2.0 ボールジョイント(右ねじ)



販売価格	1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)					
カタログ価格	1,700円(税抜)/1,870円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 20:22現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1269ページ					









仕様

メーカー	ТНК	型番	BL14BD
外形寸法	74(L)×34(D)×74.4(H)mm	ねじサイズ	M14×2(オス・メス)
ボール径	φ 22.225mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	36400N	降伏点強度	19800N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	245g

ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャンク部:右ねじ ホルダ部雌ねじ:右ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま

ラジアル方向:0.02~0.06mm アキシアル方向:0.3mm以下

株式会社エスコ