


品番 : EA966FB-202

品名 : [7202B]アンギュラ玉軸受



販売価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜) / 1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1232ページ		



仕様

呼び番号	7202B	サイズ(mm)	d:15 D:35 B:11
接触角	40°	材質	高炭素クロム軸受鋼
基本定格荷重	Cr:9.30kN COr:3.95kN	疲労限荷重	Cu:0.260kN
許容回転速度(グリース潤滑)	14000min-1	許容回転速度(油潤滑)	19000min-1
質量	0.048kg		
単列は全て開放形			
開放形			
打抜き保持器付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.