

品番 : EA966FB-208

品名 : [7208B]アンギュラ玉軸受



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,230円(税抜) / 3,553円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,230円(税抜) / 3,553円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/22 16:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1232ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                |                        |             |                      |
|----------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 呼び番号           | 7208B                  | サイズ(mm)     | d:40<br>D:80<br>B:18 |
| 接触角            | 40°                    | 材質          | 高炭素クロム軸受鋼            |
| 基本定格荷重         | Cr:40.kN<br>COr:23.0kN | 疲労限荷重       | Cu:1.40kN            |
| 許容回転速度(グリース潤滑) | 6000min-1              | 許容回転速度(油潤滑) | 8000min-1            |
| 質量             | 0.382kg                |             |                      |
| 単列は全て開放形       |                        |             |                      |
| 打抜き保持器付        |                        |             |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.