

品番 : EA966FB-310

品名 : [7310B]アンギュラ玉軸受



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,520円(税抜) / 6,072円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,520円(税抜) / 6,072円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/22 17:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1232ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                |                         |             |                       |
|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 呼び番号           | 7310B                   | サイズ(mm)     | d:50<br>D:110<br>B:27 |
| 接触角            | 40°                     | 材質          | 高炭素クロム軸受鋼             |
| 基本定格荷重         | Cr:85.3kN<br>COr:48.3kN | 疲労限荷重       | Cu:3.15kN             |
| 許容回転速度(グリース潤滑) | 4400min-1               | 許容回転速度(油潤滑) | 5800min-1             |
| 質量             | 1.14kg                  |             |                       |
| 単列は全て開放形       |                         |             |                       |
| 打抜き保持器付        |                         |             |                       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.