

品番 : EA966MC-211

品名 : UKP211 / 50mm ピ-形ユニット(テ-バ-穴形)



販売価格	8,120円(税抜) / 8,932円(税込)		
カタログ価格	8,120円(税抜) / 8,932円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/23 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1228ページ		



仕様

メーカー	旭精工	型番	UKP211
呼び番号UKP形	211	軸径(mm)	50
サイズ(mm)	H:63.5、L:219、A:60、J:171、N:20、N1:25、H1:22、H2:126、H5:133、B1:59	材質	本体:ねずみ鉄 ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ	M16	重量(g)	3400

テ-バ-穴形

軸受(UK)形はテ-バ-穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。
また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。

※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.