

品番：EA967A-40

品名：A40 スタンダード Vベルト



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 890円(税抜) / 979円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 890円(税抜) / 979円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 38 (2026/06/22 17:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1223ページ                       |      |   |



注：標準規格は、Vベルトの標準規格に準拠して製造されています。特殊規格は、別途お問い合わせください。  
注：Vベルトは、摩擦伝達機構です。この用途に使用される場合、適切な設計とメンテナンスが必要です。詳細は、技術資料をご覧ください。  
注：Vベルトは、摩擦伝達機構です。この用途に使用される場合、適切な設計とメンテナンスが必要です。詳細は、技術資料をご覧ください。

### 仕様

|      |         |         |            |
|------|---------|---------|------------|
| メーカー | 三ツ星ベルト  | 商品名     | スタンダードVベルト |
| 規格   | A40     | 有効ピッチ周長 | 1016mm     |
| 使用温度 | -40~70℃ | 電気抵抗値   | 50MΩ以上     |

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適した一般産業用Vベルト

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.