

品番 : EA967AR-37

品名 : A 37 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,620円(税抜) / 1,782円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,620円(税抜) / 1,782円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/04 08:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1223ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|
| メーカー | 三ツ星ベルト  | 商品名     | レッドVベルト |
| 規格   | A37     | 有効ピッチ周長 | 940mm   |
| 使用温度 | -30~90℃ | 電気抵抗値   | 6MΩ以下   |

心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用

高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.