


品番：EA967BR-45

品名：B 45 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,730円(税抜)／3,003円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,730円(税抜)／3,003円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/02/22 17:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1224ページ                      |      |   |



仕様

|                                                              |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| メーカー                                                         | 三ツ星ベルト  | 商品名     | レッドVベルト |
| 規格                                                           | B45     | 有効ピッチ周長 | 1143mm  |
| 使用温度                                                         | −30〜90℃ | 電気抵抗値   | 6MΩ以下   |
| 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用                                     |         |         |         |
| 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止（電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格）などの優れた性能を持っています。 |         |         |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.