


品番 : EA967BR-62

品名 : B 62 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,080円(税抜) / 3,388円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,080円(税抜) / 3,388円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2024/11/01 08:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1287ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |         |    |      |
|---------|---------|----|------|
| メーカー    | 三ツ星ベルト  | 型番 | B-62 |
| シリーズ    | レッドVベルト | 規格 | B62  |
| 有効ピッチ長さ | 1575mm  |    |      |

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30~+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.