


品番 : EA967CR-128

品名 : C128 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/23 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1273ページ		



仕様

メーカー	三ツ星ベルト	商品名	レッドVベルト
規格	C128	有効ピッチ周長	3251mm
使用温度	-30~90℃	電気抵抗値	6MΩ以下
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用			
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.