


品番 : EA967CR-61

品名 : C 61 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,490円(税抜) / 6,039円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,490円(税抜) / 6,039円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2024/11/01 07:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1288ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------|----|------|
| メーカー | 三ツ星ベルト | 型番 | C-61 |
| シリーズ | レッドVベルト | 規格 | C61 |
| 有効ピッチ長さ | 1549mm | | |

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30~+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.