


品番：EA967EA-2

品名：#35-R スナップアイドル



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/09 14:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1227ページ		



仕様

形式	Rタイプ(ラチェット式)	適合チェーン	#35
使用温度	80℃以下	チェーン速度	無給油: 150m/min以下 滴下給油: 300m/min以下 油槽給油: 450m/min以下
材質	・キャリアストラップ: 超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト: ステンレス		

チェーン用テンショナー

チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリアではさみ込み、たるみを調整

キャリアにストラップを差し込むだけで取付可能

軽量コンパクトで省スペース化

騒音振動を低減

チェーン長寿命化が可能

アタッチメント付チェーンは使えません。

チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。

寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.