品番: EA967EH-40

品名:#40 1/2"(12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

# 

販売価格	<b>17,200円</b> (税抜)/18,920円(税込)					
カタログ価格	17,200円(税抜)/18,920円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/18 00:37現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1274ページ					

#### 



## 無給油長寿命で軽防錆

### 仕様

メーカー	椿本チエイン	型番	RS40-LMD-1
番手	#40	列数	1列
最小引張強さ	17.7kN	リンク数	240
許容速度	150m/min	使用温度範囲	-10~150℃
ピッチ	12.70mm	ローラー径	7.92mm
全長	約3m		

#### 無給油タイプ

焼結ブシュにNSFH1適合の食品機械用潤滑油を採用

プレートとローラに特殊ニッケルめっきを施し、美麗な外観と軽度の耐食性を持たせています

※ブシュの含浸油が抜けるような薬品・溶剤・脱脂の雰囲気、並びに水中や真空下でのご使用は避けてください

※ブシュの含浸油が無くなれば急速に油切れを起こし、摩耗伸び寿命に至ります

## 株式会社エスコ