

品番：EA967MR-49

品名：M 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,430円(税抜) / 2,673円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,430円(税抜) / 2,673円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/17 09:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1226ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | レッドVベルト |
| 規格 | M49 | 有効ピッチ周長 | 1245mm |
| 使用温度 | -30~90℃ | 電気抵抗値 | 6MΩ以下 |
| 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用 | | | |
| 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.