

品番：EA967MR-80

品名：M 80 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/17 09:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1226ページ		



#### 仕様

メーカー	三ツ星ベルト	商品名	レッドVベルト
規格	M80	有効ピッチ周長	2032mm
使用温度	-30~90℃	電気抵抗値	6MΩ以下
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用			
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.