






品番：EA968A-114

品名：206mm [2本構]Vプーリー(B)

	販売価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
	カタログ価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 08:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



型番	外径	内径	溝幅	溝深	軸径
EA968A-114	206	120	44	22.5	12





仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB206-2
データム径	206mm	外径	213mm
サイズ	d:120mm、l:45mm S:1mm、W:44mm h:22.5mm	形状	10U
材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー	適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)
慣性モーメント	0.0332kg・㎡		
2本溝			
<イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。			
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能！			
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。			
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスマシンによ			

りバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F μ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.