






品番：EA968A-37

品名：150mm [2本溝]Vプーリー(A,AX)

	販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
	カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
	在庫数	最新在庫：0（2025/06/18 22:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



型番	外径 (mm)	溝幅 (mm)	溝深 (mm)	質量 (kg)
EA968A-37	155.5	35	15.5	3.28





仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA150-2
データム径	150mm	外径	155.5mm
サイズ	l:35mm W:35mm	形状	31U
材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー	重量	3.28kg
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.0105kg・m ²
2本溝			
<イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。			
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!			
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。			
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。			

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.