

品番 : EA968AB-200A

品名 : AC100V・200W 単相モーター(コンデンサ始動式)



販売価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 16:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1264ページ		



カタログ訂正

25/04/21 ●サイズ…(誤)212(W)×148(D)×170(H)mm (正)212(W)×148(D)×136.6(H)mm (No.56 1115)

仕様

メーカー	ムライ機器	型式	SC-MR
出力	200W	極数	4極
枠番	71M	定格	S1(連続)
電圧	100V	定格電流	50Hz:5.5A 60Hz:4.8A
定格回転速度	50Hz:1430rpm 60Hz:1730rpm	耐熱クラス	120(E)
サイズ	212(W)×148(D)×136.6(H)mm	保護方式	開放保護形(IP20)

コンデンサ始動形単相モーター

サーマルプロテクター付き

横形、脚付

トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

