

品番：EA968AB-550A

品名：AC100V・550W 単相モーター(コンデンサ運転形)



販売価格	68,000円(税抜)／ 74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/10 23:54現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1218ページ		



仕様

メーカー	ムライ機器	型式	SCL-MR
出力	550W	極数	4極
わく番号	80M	定格	S1(連続)
電圧	100V/200V	定格電流	50Hz:9.4/4.7A 60Hz:8.2/4.1A
定格回転速度	50Hz:1450rpm 60Hz:1740rpm	耐熱クラス	120(E)
サイズ	316(W)×165(D)×153.3(H)mm	保護方式	開放保護形(IP20)
コンデンサ始動コンデンサ運転形単相モーター			
横形、脚付			
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。			