品番: EA968AD-3

品名:38° Vプーリー用溝ゲージ(A)



販売価格	9,050円(税抜)/9,955円(税込)				
カタログ価 格	9,050円(税抜)/9,955円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 08:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1270ページ				









## 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	VMG-A-38
溝形状	A	溝角度	38°
サイズ	30×30mm	厚み	1mm
重量	4.7g	材質	ステンレス(SUS304)
適用プーリー径	125mm以上		

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ

摩耗がゲージの切りかき幅(A部)0.8mmを超えていたら交換の目安です。

伝動効率向上のために早期交換をおすすめします。

新品のプーリーにゲージを当てたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.