

品番：EA968B-115

品名：85.7 /50mm ブッシング(タイ° 1/新JISキー)



販売価格	4,180円(税抜)／ 4,598円(税込)		
カタログ価格	4,180円(税抜)／4,598円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/14 10:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	2517-50-N
安全で確実に締結を行えます。			
あらゆる回転伝動機器のシャフトとの締結に使用できます。			
シャフトの段付加工あるいはカラー・エンドプレート・ボルトが不要となり、シンプルで安全な構造になります。			
サイズ(mm): φ 85.70×45、軸穴径: 50、平行キー: 14×9			
スクリーサイズ(mm):呼び:W1/2¥"、長さ:1¥"			
スクリー:2本			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.