

品番：EA968B-130

品名：107.92/48mm ブッシング(タイ° 1/新JISキー)



販売価格	6,000円(税抜)／6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜)／6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	3020-48-N
安全で確実に締結を行えます。			
あらゆる回転伝動機器のシャフトとの締結に使用できます。			
シャフトの段付加工あるいはカラー・エンドプレート・ボルトが不要となり、シンプルで安全な構造になります。			
サイズ(mm): φ 107.92×51、軸穴径:48、平行キー:14×9			
スクリーサイズ(mm):呼び:W5/8¥、長さ:1・1/4¥			
スクリー:2本			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.