


品番：EA968BA-2A

品名：AC200V・0.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)



販売価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
カタログ価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 12:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1218ページ		



## 仕様

メーカー	三菱電機	型番	SF-PR
出力	0.2kW	わく番号	63M
サイズ(W×D×H)mm	215×126.6×126.3	構造	足取付(横形)
電圧	200V	極数	4極
動力伝達方式	直結・ベルト掛共用	用途	インバーターの先に取付

三菱電機

全閉外扇形・屋内形

3相モーター

鋼板フレーム

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。

さらにはスロット数も最適化。

冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。

鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。

電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。

フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.