品番: EA968CA-15

品名:AC100V·15W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	7,530円(税抜)/8,283円(税込)				
カタログ価 格	7,530円(税抜)/8,283円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 08:16現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	S7I15GC		
出力	15W	電圧	単相AC100V		
電流	0.35A(50Hz) 0.34A(60Hz)	起動トルク	0.090N·m(50/60Hz)		
定格トルク	0.120N·m(50Hz) 0.100N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	5.0 μF	重量	1.04kg		

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.