品番: EA968CA-6

品名:AC100V・6W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	6,670円(税抜)/7,337円(税込)				
カタログ価格	6,670円(税抜)/7,337円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 07:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







## 仕様

メーカー	SPG	型番	S6I06GC		
出力	6W	電圧	単相100V		
電流	0.21A(50Hz) 0.19A(60Hz)	起動トルク	0.045N·m(50/60Hz)		
定格トルク	0.050N·m(50Hz) 0.042N·m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	2.5 μF	重量	0.7kg		

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.