


品番：EA968CA-60

品名：AC100V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Cap
White / Cap	White / Cap
Gray/Cap	ccw (Brown) / Cap

円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I60GCH
出力	60W	電圧	単相AC100V
電流	1.26A (50Hz) 1.37A (60Hz)	起動トルク	0.340N・m (50/60Hz)
定格トルク	0.460N・m (50Hz) 0.390N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	15.0 $\mu$ F	重量	2.44kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.