


品番 : EA968CB-15

品名 : AC200V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
カタログ価格	6,470円(税抜) / 7,117円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 19:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cw (Brown)	Black / Cap
White / Cap	White / Cap
Gray/Cap	ccw (Brown)Cap

円の中の番号は端子柱内の端子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S7I15GD
出力	15W	電圧	単相AC200V
電流	0.19A(50Hz) 0.18A(60Hz)	起動トルク	0.09N・m(50/60Hz)
定格トルク	0.125N・m(50Hz) 0.120N・m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
コンデンサ容量	1.2 $\mu$ F	重量	1.04kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.