



品番 : EA968CB-40

品名 : AC200V・40W インタクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
カタログ価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 08:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



内の中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GDL
出力	40W	電圧	単相AC200V
電流	0.41A(50Hz) 0.43A(60Hz)	起動トルク	0.240N·m(50/60Hz)
定格トルク	0.310N·m(50Hz) 0.260N·m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	2.5 μ F	重量	2.3kg

リード線タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.