品番: EA968CC-15

品名: AC100V·15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	9,200円(税抜)/10,120円(税込)				
カタログ価格	9,200円(税抜)/10,120円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/18 08:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	S7I15GC-T		
出力	15W	電圧	単相AC100V		
電流	0.35A(50Hz) 0.34A(60Hz)	起動トルク	0.090N·m(50/60Hz)		
定格トルク	0.120Nm(50Hz) 0.100Nm(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	5.0 μF	重量	1.10kg		

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.