



品番：EA968CC-15

品名：AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
カタログ価格	7,900円(税抜) / 8,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S7I15GC-T
出力	15W	電圧	単相AC100V
電流	0.35A(50Hz) 0.34A(60Hz)	起動トルク	0.090N・m(50/60Hz)
定格トルク	0.120Nm(50Hz) 0.100Nm(60Hz)	定格回転速度	1250rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	5.0 $\mu$ F	重量	1.10kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.