品番: EA968CC-25

品名: AC100V·25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	<b>10,900円</b> (税抜)/11,990円(税込)				
カタログ価格	10,900円(税抜)/11,990円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/18 08:14現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







## 仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GC-T		
出力	25W	電圧	単相AC100V		
電流	0.57A(50Hz) 0.52A(60Hz)	起動トルク	0.145N·m(50/60Hz)		
定格トルク	0.200N·m(50Hz) 0.165N·m(60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)		
コンデンサ容量	6.0 µ F	重量	1.60kg		

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.