



品番 : EA968CC-6

品名 : AC100V・6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	S6I06GC-T
出力	6W	電圧	単相AC100V
電流	0.19A(50/60Hz)	起動トルク	0.045N・m(50/60Hz)
定格トルク	0.050N・m(50Hz) 0.042N・m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm(50Hz) 1500rpm(60Hz)
コンデンサ容量	2.5 μ F	重量	0.76kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.