品番: EA968CC-6

品名: AC100V·6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	8,380円(税抜)/9,218円(税込)				
カタログ価格	8,380円(税抜)/9,218円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/18 07:24現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1265ページ				







仕様

メーカー	SPG	型番	S6I06GC-T
出力	6W	電圧	単相AC100V
電流	0.19A(50/60Hz)	起動トルク	0.045N·m(50/60Hz)
定格トルク	0.050N·m(50Hz) 0.042N·m(60Hz)	定格回転速度	1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)
コンデンサ容量	2.5 μF	重量	0.76kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.