


品番 : EA968CC-60

品名 : AC100V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	S9I60GCH-T
出力	60W	電圧	単相AC100V
電流	1.26A(50Hz) 1.37A(60Hz)	起動トルク	0.340N・m(50/60Hz)
定格トルク	0.460N・m(50Hz) 0.390N・m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	15.0 μ F	重量	2.6kg
端子箱付タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.