


品番 : EA968CC-60

品名 : AC100V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,500円(税抜) / 13,750円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/04 22:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1219ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9I60GCH-T |
| 出力 | 60W | 電圧 | 単相AC100V |
| 電流 | 1.26A (50Hz) 1.37A (60Hz) | 起動トルク | 0.340N・m (50/60Hz) |
| 定格トルク | 0.460N・m (50Hz) 0.390N・m (60Hz) | 定格回転速度 | 1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz) |
| コンデンサ容量 | 15.0 μ F | 重量 | 2.6kg |

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.