



品番 : EA968CC-90

品名 : AC100V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	S9I90GCH-T
出力	90W	電圧	単相AC100V
電流	1.80A (50Hz) 2.00A (60Hz)	起動トルク	0.500N・m (50/60Hz)
定格トルク	0.690N・m (50Hz) 0.580N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	25.0 μ F	重量	3.10kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.