


品番 : EA968CC-90

品名 : AC100V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/04 22:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| メーカー | SPG | 型番 | S9I90GCH-T |
| 出力 | 90W | 電圧 | 単相AC100V |
| 電流 | 1.80A (50Hz) 2.00A (60Hz) | 起動トルク | 0.500N・m (50/60Hz) |
| 定格トルク | 0.690N・m (50Hz) 0.580N・m (60Hz) | 定格回転速度 | 1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz) |
| コンデンサ容量 | 25.0 μ F | 重量 | 3.10kg |

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.