



品番：EA968CD-25

品名：AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 19:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	S8I25GD-T
出力	25W	電圧	単相AC200V
電流	0.30A (50Hz) 0.29A (60Hz)	起動トルク	0.145N・m (50/60Hz)
定格トルク	0.200N・m (50Hz) 0.170N・m (60Hz)	定格回転速度	1250rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
コンデンサ容量	1.5 μ F	重量	1.6kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.