


品番：EA968CD-40

品名：AC200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 22:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GDL-T
出力	40W	電圧	単相AC200V
電流	0.41A(50Hz) 0.43A(60Hz)	起動トルク	0.240N・m(50/60Hz)
定格トルク	0.310N・m(50Hz) 0.260N・m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量	2.5 $\mu$ F	重量	2.45kg

端子箱付タイプ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.