


品番：EA968CE-40

品名：三相200V・40W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
カタログ価格	9,850円(税抜) / 10,835円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cap White Gray/Cap	Black /Cap White Brown/Cap

円の中の番号は端子箱内の端子番号です。

## 仕様

メーカー	SPG	型番	S9I40GUL
出力	40W	電圧	三相AC200V
電流	0.36A(50Hz) 0.33A(60Hz)	起動トルク	0.630N・m(50Hz) 0.520N・m(60Hz)
定格トルク	0.310N・m(50Hz) 0.260N・m(60Hz)	定格回転速度	1300rpm(50Hz) 1550rpm(60Hz)
重量	2.3kg		
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.