


品番：EA968CE-60

品名：三相200V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)



販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1219ページ		



●リード線タイプ

CW	CCW
Black cap White Grey/Cap	Black /Cap White Brown/Cap

円中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S9I60GUH
出力	60W	電圧	三相AC200V
電流	0.60A (50Hz) 0.50A (60Hz)	起動トルク	0.930N・m (50Hz) 0.800N・m (60Hz)
定格トルク	0.460N・m (50Hz) 0.390N・m (60Hz)	定格回転速度	1300rpm (50Hz) 1550rpm (60Hz)
重量	2.44kg		
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.