

品番 : EA968CG-60

品名 : AC100V・60W スピードコントロールモーター



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/06/05 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1281ページ		



#### 仕様

メーカー	SPG	型番	SUA9I60GCH-V12
速度範囲	50Hz:90~1400rpm、60Hz: 90~1700rpm	電圧	単相AC100V
出力	60W	起動トルク(N・m)	0.4
許容トルク	1200rpm:0.55N・m(50Hz)、0.5 N・m(60Hz) 90rpm:0.12N・m(50/60Hz)		

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

※コントローラに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。  
(モータとコントローラ間のケーブルのみ付属しています)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.