

品番 : EA968CH-15

品名 : AC200V・15W スピードコントロールモーター



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	SUA7I15GD-V12
出力	15W	電圧	単相AC200V
速度範囲	90~1400rpm (50Hz) 90~1700rpm (60Hz)	起動トルク	0.075 (50/60Hz)
許容トルク	1200rpm:0.11N・m(50Hz)、0.1 N・m(60Hz) 90rpm:0.04N・m(50/60Hz)		

モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能

速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適

コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。

コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

※コントローラーに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。

(モーターとコントローラー間のケーブルのみ付属しています)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

