品番: EA968CH-40

品名: AC200V·40W スピードコントロールモーター



販売価格	<b>22,600円</b> (税抜)/ 24,860円(税込)					
カタログ価 格	22,600円(税抜)/24,860円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 08:13現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	1266ページ					



## 仕様

メーカー	SPG	型番	SUA9I40GDL-V12
出力	40W	電圧	単相AC200V
許容トルク	1200rpm:0.27N·m(50Hz), 0.2 N·m(60Hz) 90rpm:0.09N·m(50/60Hz)	起動トルク	0.18N·m(50/60Hz)
速度範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)		

モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能

速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適

コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。

コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

※コントローラに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。 (モータとコントローラ間のケーブルのみ付属しています)

## 株式会社エスコ