

品番：EA968CH-6

品名：AC200V・6W スピードコントロールモーター



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SPG	型番	SUA6I06GD-V12
出力	6W	電圧	単相AC200V
起動トルク	0.04N・m(50/60Hz)	許容トルク	1200rpm:0.048N・m(50/60Hz) 90rpm:0.03N・m(50/60Hz)
速度範囲	90~1400rpm(50Hz) 90~1700rpm(60Hz)		

モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能

速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適

コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。

コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

※コントローラーに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。
(モーターとコントローラー間のケーブルのみ付属しています)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

