



品番 : EA968CJ-15

品名 : AC100V・15W レッド線タイプ



販売価格	8,530円(税抜) / 9,383円(税込)		
カタログ価格	8,530円(税抜) / 9,383円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/04 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



円中の番号は端子箱内の端子番号です。

仕様

メーカー	SPG	型番	S7R15GC
出力	15W	電圧	単相AC100V
電流	0.42A	起動トルク	0.090N・m
定格トルク	0.125N・m (50Hz) 0.100N・m (60Hz)	定格回転速度	1200rpm (50Hz) 1500rpm (60Hz)
コンデンサ容量	6.0 μ F	重量	1.04kg
リード線タイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.